



- 1 Grundplatte
- 2 Aufnahmeschieber
- 3 Aufnahmezapfen  $\varnothing$  6 mm
- 4 Klemmstück
- 5 Skalenzeiger
- 6 Senkschraube
- 7 Klemmhebel
- 8 Fixierschraube HSM 300
- 9 Fixierschraube WSM 300
- 10 Werkstückaufnahme  $\varnothing$  8 mm
- 11 Werkstückaufnahme  $\varnothing$  10 mm
- 12 Werkstückaufnahme  $\varnothing$  12 mm
- 13 Werkstückaufnahme  $\varnothing$  15 mm